



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Nerezocel A4 M5X8

Objednací číslo	55040.050.008
Značka	-
UBB	500512316570
UNSPSC	31161605
EAN	8715494287678
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	8 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	7984
-----	------

Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní
------	---

třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.)	16
d-D	M5
dk	8.5
Plný závit $L \leq$	25
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	3

Technický náčrtek

