



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahlobením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A4 M8X80

Objednací číslo	55042.080.080
Značka	-
UBB	500571423044
UNSPSC	31161605
EAN	8715494140874
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	80 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně
------	---

Standardy

DIN	6912
-----	------

ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Plný závit $L \leq$	30
k	5
L (mm)	80
P	1.25
s	6

Technický nákres

