



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 Min.50 M4X40

Objednací číslo 55050.040.040

Značka -

UBB 950351873431

UNSPSC 31161605

EAN 8715492327857

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	40 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technická specifikace

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Plný závit L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	40
P	0.7
s	3

Technický náčrt

