



## Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 70 M20X45

Objednací číslo 55050.200.045

Značka -

UBB 950351882002

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329202

BAL. od 25 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Průměr             | M20                                                     |
| Délka              | 45 mm                                                   |
| Třída              | 70                                                      |
| Typ drážky         | S vnitřním šestihranem                                  |
| Tvar hlavy         | Se zaoblenou válcovou hlavou                            |
| Materiál           | Nerezocel                                               |
| Technický materiál | A4                                                      |
| Směr závitů        | Pravý                                                   |
| Závit              | Metrický závit                                          |
| Info               | Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50. |

### Standardy

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 1241     |
| ISO  | 4762     |
| BS   | 4168-1   |
| DIN  | 912      |
| ASME | B18.3.1M |
| NF   | E25-125  |

### Technická specifikace

|                |     |
|----------------|-----|
| b              | 52  |
| d-D            | M20 |
| dk (max.)      | 30  |
| Plný závit L ≤ | 75  |
| k (max.)       | 20  |
| L (mm)         | 45  |
| P              | 2.5 |
| s              | 17  |

### Technický náčrt

