



Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A4 M5X16

Objednací číslo 55300.050.016

Značka -

UBB 950353871177

UNSPSC 31161504

EAN 8715492341488

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	16 mm
Třída	70
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
Čís. křížové drážky	2
P	0.8

Technický náčrt

