



## KIPP Cam levers, external thread Černá Litý hliník EN AC-46200 / ocel 5.8 Zinkový povlak M6X18,1X40

Objednací číslo 58002.060.040

Značka -

UBB 500689417441

UNSPSC 31162807

EAN 4059245029501

BAL. od 5 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Třída              | 5.8               |
| Barva              | Černá             |
| D1_MM              | 18.1mm            |
| Materiál           | Hliník/nerez ocel |
| Technický materiál | EN AC-46200       |
| Povrchová úprava   | Pozinkované       |
| Závit              | Metrický závit    |

#### Info

Material: Handles cast aluminum EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Washer steel, grade 5.8. Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Washer zinc plated, blue passivated steel. Note: Plastics are subject to creeping under load

### Standardy

(retardation).not  
adjustable

# FABORY

## Technická specifikace

|            |      |
|------------|------|
| A          | 70.4 |
| A1         | 79.2 |
| B          | 21.5 |
| B1         | 15   |
| Ruční síla | 120  |
| D          | 6    |
| D1         | 18.1 |
| D2         | 9    |
| F          | 4    |
| H          | 14.5 |
| H1         | 22   |
| L          | 40   |
| S          | 1.2  |

## Technický nákres

