



KIPP Tension levers, safety, external thread Černá Ocel 5.8 / plast Plastový povlak M8X9,5X30

Objednací číslo 58021.080.030

Značka -

UBB 500689456381

UNSPSC 31162807

EAN 4059245076093

BAL. od 3 Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Černá
D1_MM	24mm
Materiál	Ocel/plast
Povrchová úprava	Plastový povlak
Závit	Metrický závit

Info	Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic. Version: Plastic coated with fine texture, black. Method of operation: To operate safety tension levers, press the handle down until the teeth are fully engaged. The object concerned can now be clamped or released. Spring pressure releases the locking mechanism immediately, thereby restoring the safety function (handle can be turned effortlessly).
------	--

Standardy

Technická specifikace

A	88
A2	15
D	16
D1	24
D2	25
D3	10
H	49.5
H2	63.5
H3	44.5
H1	9.5
Počet zubů	22
L	30
X	8

Technický náčrt

