



KIPP Clamping levers 2K, external thread Černá/ Stříbrná Nerezová ocel 1.4305 / plast M8X64,9X15

Objednací číslo	58074.080.015
Značka	-
UBB	500689662384
UNSPSC	31162807
EAN	4059245115341
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Černá/Stříbrná
D1_MM	17.5mm
Materiál	Nerezová ocel / plast
Technický materiál	1.4305
Závit	Metrický závit

Info

Material: Handle:
Hard component
fibreglass reinforced
plastic with die-cast
zinc toothed ring.
Soft component:
Thermoflex based on
SEBS. Steel parts:
Stainless steel,
1.4305. Version:
Steel parts
bright. Note: The
hard and soft
components are
supplied in black
grey RAL 7021 as
standard.

Standardy

Technická specifikace

A	64.9
A1	74.4
B	17.6

Technický náčrtek

D	13.5
D1	17.5
D2	19
H	28.5
H2	12.5
H3	41.2
H4	45.2
H1	6.5
Počet zubů	20
L	15
X	8

