



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X95X45

Objednací číslo	58098.120.045
Značka	-
UBB	500689720612
UNSPSC	31162807
EAN	4059245108640
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

A	95
L	45
X	M12
Třída	5.8
Název barvy	Dopravní červená
Materiál (dlouhý název)	Ocel/plast
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický závit

Info

For many people the Novo-Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

FARORV

A	95
A ₁	109
B	13
D	19
D ₁	25.5
D ₂	27.5
H	43
H ₂	26
H ₃	61
H ₄	66
H ₁	10
Počet zubů	24
X	M12

Technický náčrt

