



KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť 12MM

Objednací číslo 58567.000.012

Značka -

UBB 500689859311

UNSPSC 31162807

EAN 4059245010233

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

D1_MM 20mm

Materiál Nerezocel

Technický materiál 1.4305

Závit Metrický závit

Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic. Version: Indexing pin hardened, ground and bright. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..

Standardy

Technická specifikace

D 12

Technický náčrt

D1	20
D2	33
F1 = springiness beginning in N	15
F2 = springiness end in N	39
F x 30°	2.8
H	12
L1	28
L2	14
L3	25
L	78
P	1.5
SW1	22

