



KIPP Indexing plungers, short, lockout type, without locknut Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Černý oxid 4MM

Objednací číslo	58674.000.004
Značka	-
UBB	500690006563
UNSPSC	31162807
EAN	4059245012725
BAL. od 4	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
D1_MM	8mm
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický jemný závit

Info

Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic. Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is

Standardy

disengaged over
extended periods
and should be
prevented from
springing back.

Technická specifikace

D	4
D1	8
D2	18
F1 = springiness beginning in N	4
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1
H	4
L1	6
L2	6
L	29.5
P	1
SW1	10

Technický náčres

