



Fischer Natloukací kotva Nerezocel A4 EA II M8 A4

Objednací číslo	63321.080.001
Značka	-
UBB	500504265553
UNSPSC	31162101
EAN	4006209484111
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Materiál	Nerezocel
Povolení	ETA Option 7
Závit	Metrický závit
Typ č.	EA II

Standardy

Info	do = Jmenovitý průměr vrtací korunky (vyvrtané díry)t = Doporučená hloubka vrtáníL (hef) = Kotevní hloubkalsmin. = Minimální hloubka zašroubováníšroubulsmx. = Maximální hloubka zašroubováníšroubukN = Garantované zatížení v kN v kombinaci se šroubem 8.8 & A4-70.Tinst = Utahovací moment v Nm.Kotva musí být instalována do kotevního lůžka (sk. produktů 63322) pomocí montážního nástroje typu EAW H (rovný konec).Jen částečné schválení pro lehké stropy a závěšené
------	---

podhledy. Pro další
technická data je
osvědčení dostupné
na vyžádání.

Technická specifikace

d-D	M8
d _o	10
h _{ef}	30
kN	4
L (mm)	30
l _s (max.)	13
l _s (min.)	8
t	33
T _{inst}	8
Typ	EA II M8 A4

Technický náčrt

