



Spil Natloukací kotva SA s vnitřním závitem Nerezocel A4 M16

Article number	70875.160.001
Brand	-
UBB	950352934638
UNSPSC	31162101
EAN	8715492906212
PKG. of 25	Full Box Only

Technical Parameters

Průměr	M16
Materiál	Nerezocel
Závit	Metrický závit
Typ č.	SA
Info	Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967). Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors. Allowable load includes the safety factor $\gamma_m = 1,5$, see approval.

Standards

Technical Specification

a	23
Beton $\geq$ C20 / 25	17.6
d-D	M16
d2	20

Technical Drawing

Hloubka otvoru (min.)	70
Vrták $\varnothing$	20
L (mm)	65
Utahovací moment v Nm	80

