



FISCHER Hinged pipe clamp FGRS Plus 40 - 44 M 8/M10

Objednací číslo	79435FIS
Značka	-
UBB	500616848791
UNSPSC	31162905
EAN	4006209794357
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
------	--

Standardy

Technická specifikace

Technický náčres

