



FAC ORBITAL SANDER V.254F 152MM

Objednací číslo	8J188112
Značka	-
UBB	500637324459
UNSPSC	27112708
EAN	3148517894600
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Rychlost otáčení	9000
Max. provozní tlak	6.2
Průměr brusného kotouče	152
Vibrace	9.1
Přívod vzduchu stranou zařízení	Jiný
Počet otvorů brusného kotouče	6
Potřebný objem vzduchu	115

Standardy