

**0**

Objednací číslo	97937FIS
Značka	-
UBB	500616714704
UNSPSC	31162101
EAN	4006209979372
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Vrták ø	10
Délka (L) (mm)	28
Délka hmoždinky	237
ETA-Certifikát	Ano

Poznámky do = Jmenovitý průměr vrtáku tfix = Tloušťka upev. Dílu hef = Účinná hloubka ukotvení Min. td = Doporučená hloubka vrtání kN = Zatížení v kN Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N. Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Standardy

Průměr (d-D)	M10
d_o FABORY <small>NE POUÍTE</small>	10
hef	49
kN	6.3
Délka (L) (mm)	28
Min. td	230
s	17
t_{fix}	160

