



Bosch Pilový kotouč CONW 190X30/20 12T

Objednací číslo	B4960.640.633
Značka	-
UBB	500505007483
UNSPSC	23231200
EAN	3165140194266
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Maximální počet otáček	8000
Průměr pilového kotouče	190
Vhodné pro plastové trubky	Ne
Vhodné pro kov	Ne
Průměr otvoru	30
Vhodné pro dřevo	Ano
Šířka řezu	2.6
Počet zubů	12
Šířka pilového kotouče	223
Model	Construct Wood

Standardy