



Bosch Příkladový vrtáku 16X1200/1340

Objednací číslo	B4989.161.340
Značka	-
UBB	500621648483
UNSPSC	20111603
EAN	3165140564793
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Celková délka	1340
Průměr vrtáku	16
Průměr šachty	18
Systém uchycení	SDS-max
Délka řezu	1200
Vhodné pro nerezovou ocel	Ne
Se středovým vrtákem	Ne
Vhodné pro plastové trubky	Ne
Vhodné pro ocel	Ne
Vhodné pro beton	Ano
Vhodné pro keramiku	Ne
Vhodné pro litinu	Ne
Vhodné pro dřevo	Ne
Vhodné pro neželezné kovy	Ne
Vhodné pro kámen	Ano
Vhodné pro sklo	Ne
Oboustranný vrták	Ne
Zásuvná osa s plochým koncem	Ne

Standardy

Vhodný pro převrtávání	Ne
S chladičím kanálem	Ne
Vhodné pro obklady a dlažby	Ne
Spirálový vrták	Ne
S rychlouzávěrem	Ne