



Bosch Příkladový vrtáku 38X400/520

Objednací číslo	B4989.380.520
Značka	-
UBB	500621651677
UNSPSC	20111603
EAN	3165140565462
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Celková délka	520
Průměr vrtáku	38
Průměr šachty	18
Systém uchycení	SDS-max
Délka řezu	400
Vhodné pro nerezovou ocel	Ne
Se středovým vrtákem	Ne
Vhodné pro plastové trubky	Ne
Vhodné pro ocel	Ne
Vhodné pro beton	Ano
Vhodné pro keramiku	Ne
Vhodné pro litinu	Ne
Vhodné pro dřevo	Ne
Vhodné pro neželezné kovy	Ne
Vhodné pro kámen	Ano
Vhodné pro sklo	Ne
Oboustranný vrták	Ne
Zásuvná osa s plochým koncem	Ne

Standardy

Vhodný pro převrtávání	Ne
S chladičím kanálem	Ne
Vhodné pro obklady a dlažby	Ne
Spirálový vrták	Ne
S rychlouzávěrem	Ne