



Stahlwille Momentové klíče 730N N/40

Objednací číslo	G0603.300.040
Značka	-
UBB	500503929894
UNSPSC	27111715
EAN	4018754139552
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Elektronické	Ne
Celková délka	607
Velikost připojení	14x18 mm
S tónovým signálem	Ano
Utahovací moment	80 - 400
Šířka hlavy	28
Velikost připojení	14
Nastavení velikosti kroku	20
Vhodné pro prodloužení	Ano
S prodloužením	Ano
Prodloužení délky	25
Přesnost podle ISO 6789	3
Výška hlavy	23
Se stupnicí	Ano

Standardy