



Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #5-40X1.1/4

Objednací číslo	U07000.012.0125
Značka	-
UBB	500620894336
UNSPSC	31161605
EAN	8717077356849
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.5
Délka	1.1/4 Inch
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM A574
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Unified National Coarse

Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen

Standardy

ASME B18.3

Technická specifikace

A	0.205
H	0.125
J	0.09375
LT (min.)	0.75
Závitů na palec	40

Technický nákres

