



Strojní vratový šroub UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1/4

Objednací číslo	U51862.011.0025
Značka	-
UBB	500625056022
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001114
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	#4
Délka (Inch - ft)	1/4
TPI	40
Typ drážky	Phillips
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2 (AISI 304/18-8)
Směr závitů	Pravý

Standardy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technická specifikace

A (max.)	0.257
H (max.)	0.069
Čís. křížové drážky	1
Závitů na palec	40

Technický náčrt

