

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/4

Objednací číslo	U55000.025.0125
Značka	-
UBB	500621350460
UNSPSC	31161620
EAN	8717077395121
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/4 Inch
Délka	1.1/4 Inch
Třída	CW1 / CW2
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM F593 316
Směr závitů	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	20
Info	ft = s plným závitem

Standardy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technická specifikace

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75

Technický náčrt

