

BENN VOLT TESTER MM P3 MULTI

Objednací číslo Y0041.000.035

Značka -

UBB 500504369926

UNSPSC 41113661

EAN 4014650440846

BAL. od 1 Pouze celé balení

Technické parametry

Paměť naměřených hodnot Ano

Indikace Digitální

Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické

Měření skutečné efektivní hodnoty Ano

Test spojitosti Ano

Měření kapacity Ano

Měření frekvence Ano

Zkouška odporu / zkouška diod Ano

Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV

Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV

Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm

Maximální rozsah měření napětí, AC 600

Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí 600

Max. rozsah měření odporu 40

Kategorie měřicího obvodu CAT III

Standardy

Max. rozsah měření 100
kapacity

EA RODY

Maximální rozsah
měření frekvence 5000

Nejnižší rozlišení,
frekvence 0.001 Hz

Kategorie měřicího
obvodu max. napětí 300