

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M4X40



Artikelnummer	01000.040.040
Marke	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M4
Länge (L) (mm)	40

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): L≤125mm	14
k	2.8
P	0.70
s	7

Technische Zeichnung

