

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M5X60

Artikelnummer	01000.050.060
Marke	-
UBB	950351001975
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006967
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

### Technische Zeichnung

