

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M5X70

Artikelnummer	01000.050.070
Marke	-
UBB	952351145356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006981
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

