

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M6X55

Artikelnummer	01000.060.055
Marke	-
UBB	950351002544
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007094
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

Technische Zeichnung

