

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M6X60

Artikelnummer	01000.060.060
Marke	-
UBB	950351002627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007100
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Technische Zeichnung

