

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M6X80

Artikelnummer	01000.060.080
Marke	-
UBB	950351003047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007148
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technische Zeichnung

