

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M7X60

Artikelnummer	01000.070.060
Marke	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M7
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Technische Zeichnung

