

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X40

Artikelnummer	01000.080.040
Marke	-
UBB	950351003799
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007377
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

### Technische Zeichnung

