

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X70

Artikelnummer	01000.080.070
Marke	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

