

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X110



| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01000.080.110 |
| Marke | - |
| UBB | 950351004862 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492007506 |
| PKG. von 100 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-------------------|--------------------|
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Durchmesser (d-D) | M8 |
| Länge (L) (mm) | 110 |

Standards

| | |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |

Technische Spezifikation

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$ | 28 |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 22 |
| k | 5.3 |
| P | 1.25 |
| s | 13 |

Technische Zeichnung

