



Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X130

Artikelnummer	01000.080.130
Marke	-
UBB	950351005026
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007537
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M8
Länge (L) (mm)	130

Standards

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

