

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X150

Artikelnummer	01000.080.150
Marke	-
UBB	950351005281
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007551
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

