

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X75

Artikelnummer	01000.100.075
Marke	-
UBB	950351006016
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007681
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	75 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

### Technische Zeichnung

