

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X80



Artikelnummer	01000.100.080
Marke	-
UBB	950351006198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007698
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	17
Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	80

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische Zeichnung

