

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X150



Artikelnummer	01000.100.150
Marke	-
UBB	950351006925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007797
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	17
Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	150

Standards

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische Zeichnung

