

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X180

Artikelnummer	01000.100.180
Marke	-
UBB	950351007188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007841
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

