

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X200

Artikelnummer	01000.100.200
Marke	-
UBB	950351007261
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007865
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	200 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

