

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X50

Artikelnummer	01000.120.050
Marke	-
UBB	950351007428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007940
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

