

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X55

Artikelnummer	01000.120.055
Marke	-
UBB	950351007592
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007957
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

