

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X70

Artikelnummer	01000.120.070
Marke	-
UBB	950351007832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007988
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

