

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X80



Artikelnummer	01000.120.080
Marke	-
UBB	950351008095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008015
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19
Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	80

### Standards

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

