

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X100

Artikelnummer	01000.120.100
Marke	-
UBB	950351008251
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008053
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

