

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X110

Artikelnummer	01000.120.110
Marke	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

