

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X110



| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 01000.120.110 |
| Marke | - |
| UBB | 950351008335 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008060 |
| PKG. von 50 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-------------------|--------------------|
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Schlüsselweite | 19 |
| Durchmesser (d-D) | M12 |
| Länge (L) (mm) | 110 |

Standards

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Technische Spezifikation

| | |
|--------------------------------|------|
| b (min.): 125mm < L ≤ 200mm | 36 |
| b (min.): L > 200mm | 49 |
| b (min.): L ≤ 125mm | 30 |
| k | 7.5 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

Technische Zeichnung

