

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X140



Artikelnummer	01000.120.140
Marke	-
UBB	950351008665
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008091
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19
Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	140

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

