

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M12X200

Artikelnummer	01000.120.200
Marke	-
UBB	950351009168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008152
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	200 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	200
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

